FABORY



Hatlapú belső **kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 80 M20X120**

Cikkszám	53570.200.120
Márka	-
UBB	500571287902
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136686
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M20
Hossz	120 mm
Osztály	80
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	4762
BS	4168-1
NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912
ASME	B18.3.1M

Műszaki **specifikációk**

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Tövigmenetes L ≤	75
k (max.)	20
L (mm)	120
P	2.5
s	17

Műszaki **rajz**

