FABORY

Hatlapú belső **kulcsnyílású hernyócsavar, csappal DIN 915 Rozsdamentes acél A4 M4X10**

Cikkszám	55230.040.010
Márka	-
UBB	500571742088
UNSPSC	31161518
EAN	8715494117524
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M4
Hossz	10 mm
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Point	Dog
Menetek	Metrikus menet
Info	Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Szabványok

DIN	915
ASME	B18.3.6M
NF	E27-182
ISO	4028
NEN	2344
BS	4168-4

Műszaki **specifikációk**

d-D	M4
dp (max.)	2.5
L (mm)	10
P	0.7
s	2
t (min.)	1.5

Műszaki **rajz**



z hosszú (min.)	2
z hosszú L ≥	8
z rövid (min.)	1

FABORY