FABORY



Hornyos süllyesztett fejű **csavar DIN 963** Műanyag **Poliamid (nejlon) 6.6 M5X25**

Cikkszám	56440.050.025
Márka	-
UBB	950353330125
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863928
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M5
Hossz	25 mm
Osztály	6.6
Színes	Fehér
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők	Poliamid (nejlon)
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370

Műszaki **specifikációk**

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Tövigmenetes L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	25
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Műszaki **rajz**

