FABORY



Rugós hernyócsavar, csappal, bkny. Rozsdamentes acél M10X22

Cikkszám	56978.100.022
Márka	-
UBB	950373206032
UNSPSC	31160000
EAN	8715492873927
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M10
Hossz	22 mm
Anyag	Rozsdamentes acél
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

Műszaki **specifikációk**

d-D	M10
d2	4
h	3
L (mm)	22
P	1.5
s	3
Rugónyomás, N	9

Műszaki **rajz**

