FABORY



Fischer Horgonycsavar, FBN II típus Acél Horganyzott 10/20 (10X96)

Cikkszám	63324.100.020
Márka	-
UBB	500504268862
UNSPSC	31162101
EAN	4006209408513
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M10
Hossz	96 mm
Anyag	Acél
Jóváhagyás	ETA Option 7
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Típusszám	FBN II
Info	do = Fúróbetét névleges átmérőtfix = A rögzített tartozék vastagságahef = Tényleges rögzítési mélységMin. td = Ajánlott fúrási mélységkN = Terhelés kNA megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes repedezett betonban (húzásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γf= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az Scr, N és a Ccr, N van számításba

Szabványok

véve.Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók.A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.

Műszaki **specifikációk**

d-D	M10
do	10
hef	50
kN	6.1
L (mm)	96
Min. td	88
Gyűrű ø	20
tfix	20
Típus	10/20 (10X96)

Műszaki **rajz**

