FABORY



FISCHER szeg dugó, N-Z típus Műanyag Nejlon (poliamid) Horganyzott N6X80MM

Cikkszám	63611.060.080
Márka	-
UBB	950372054995
UNSPSC	31162103
EAN	4006209503539
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	6 mm
Hossz	80 mm
Színes	Assorted
Anyag	Műanyag
Felületkezelés	Horganyzott
Típusszám	N-Z
Info	A megengedett terhelés kN-ban a feltüntetett átmérőjű csavarszegekre érvényes.A megengedett terhelés magában foglalja az 4-ös biztonsági faktort.Előszerelt, horganyzott szeggel vagy Pozidriv (Z) kereszthornyos fejű rozsdamentes acél A2 szeggel.

Szabványok

Műszaki **specifikációk**

Tégla Mz12	0.18

Műszaki **rajz**

Sejtesített könnyűbeton ≥ PB2, PP2 (G2)	0.04
Sejtesített könnyűbeton ≥ PB4, PP4 (G4)	0.65
Beton C20/25	0.2
D (mm)	6
Furat mélység (min)	95
Fúró ø	6
Befogási tartomány (max.)	50
L (mm)	80
Szeg méret	4
Habsalak zúzalék V4	0.12
Mészhomok tégla KS12	0.17
Típus	N6X80Z

