FABORY



FISCHER szeg dugó, N-Z típus Műanyag Nejlon (poliamid) Horganyzott N8X60MM

Cikkszám	63611.080.060
Márka	-
UBB	950372048807
UNSPSC	31162103
EAN	4006209503560
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	8 mm
Hossz	60 mm
Színes	Assorted
Anyag	Műanyag
Felületkezelés	Horganyzott
Típusszám	N-Z
Info	A megengedett terhelés kN-ban a feltüntetett átmérőjű csavarszegekre érvényes.A megengedett terhelés magában foglalja az 4-ös biztonsági faktort.Előszerelt, horganyzott szeggel vagy Pozidriv (Z) kereszthornyos fejű rozsdamentes acél A2 szeggel.

Szabványok

Műszaki **specifikációk**

Tégla Mz12	0.24

Műszaki **rajz**

Sejtesített könnyűbeton ≥ PB2, PP2 (G2)	0.05
Sejtesített könnyűbeton ≥ PB4, PP4 (G4)	0.8
Beton C20/25	0.27
D (mm)	8
Furat mélység (min)	75
Fúró ø	8
Befogási tartomány (max.)	20
L (mm)	60
Szeg méret	5
Habsalak zúzalék V4	0.15
Mészhomok tégla KS12	0.24
Típus	N8X60Z

