FABORY



FISCHER szeg dugó, N-Z típus Műanyag Nejlon (poliamid) 8X80MM

Cikkszám	63616.080.080
Márka	-
UBB	950372038584
UNSPSC	31162103
EAN	4006209503751
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	8 mm
Hossz	80 mm
Színes	Szürke
Anyag	Műanyag
Típusszám	N-Z
Info	A megengedett terhelés kN-ban a feltüntetett átmérőjű csavarszegekre érvényes.A megengedett terhelés magában foglalja az 4-ös biztonsági faktort.Előszerelt, horganyzott szeggel vagy Pozidriv (Z) kereszthornyos fejű rozsdamentes acél A2 szeggel.

Szabványok

Műszaki **specifikációk**

Tégla Mz12	0.24
Sejtesített könnyűbeton ≥ PB2, PP2 (G2)	0.05

Műszaki **rajz**

Sejtesített könnyűbeton ≥ PB4, PP4 (G4)	0.8
Beton C20/25	0.27
D (mm)	8
Furat mélység (min)	95
Fúró ø	8
Befogási tartomány (max.)	40
L (mm)	80
Szeg méret	5
Habsalak zúzalék V4	0.15
Mészhomok tégla KS12	0.24
Típus	N 8X80Z

