
FABORY



DIN 7500D hatlapfejű **menetnyomó csavar DIN 7500 D Rozsdamentes acél A2 M6X20**

Cikkszám	67110.060.020
Márka	-
UBB	500654595759
UNSPSC	31162400
EAN	8712423011892
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M6
Hossz	20 mm
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	≈7500-1-DE

Műszaki **specifikációk**

d-D	M6
dc (max.)	13
k (max.)	5.2
L (mm)	20
P	1
s	10

Műszaki **rajz**

