FABORY



Hatlapú belső **kulcsnyílású csavar, UNC 1960 sorozat ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Felületkezeletlen 9/16-12X6.1/2**

Cikkszám	U07000.056.0650
Márka	-
UBB	500620915610
UNSPSC	31161605
EAN	8717077358973
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	9/16 Inch
Hossz	6.1/2 Inch
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM A574
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Unified National Coarse
Info	Jelölés az ASTM A574 szerint, csak a gyártó azonosító jelzésével.Figyelem: Mivel az 1 hüvelykes és annál kisebb méretű menetek menettoleranciája 3A, a horganyzás problémát okozhat a menet illeszkedésénél.Vigyázat: ezeknek a

Szabványok

ASME	B18.3

termékeknek
az elektromos
horganyzása
hidrogénes
ridegedést okozhat.ft
= teljes menetes

Műszaki **specifikációk**

A	0.844
H	0.562
J	0.4375
LT (min.)	1.5
Menetek per hüvelyk	12

Műszaki **rajz**

