FABORY



Retaining ring external, type NA1 ASME B18.27 Rugóacél UNS G10600/G10900 4.1/2

Cikkszám	U36000.450.0001
Márka	-
UBB	500625913214
UNSPSC	31162400
EAN	8712423060647
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Anyag	Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők	UNS G10600/ G10900
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Fontos, hogy az összeszerelésnél ne feszítsük túl a gyűrűt, a maximális megengedett feszítés 1,01 x S1. Szakszerű összeszereléshez használjunk csípőfogót feszítés gátlóval vagy kúp segítségével szereljük össze.

Szabványok

ASME	B18.27

Műszaki **specifikációk**

Groove G	4.31
Groove W	0.12
Groove Z	0.285
Ring D	4.223

Műszaki **rajz**

Ring E ≈	0.285
Ring T	0.109
Size	NA1-450

