FABORY



Hatlapú belső **kulcsnyílású csavar, UNC 1960 sorozat ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F837 304 CW / CW1 #5-40X1.1/4**

Cikkszám	U51050.012.0125
Márka	-
UBB	500621285799
UNSPSC	31161605
EAN	8717077388918
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	NO.5
Hossz	1.1/4 Inch
Osztály	CW / CW1
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F837 304
Menetirány	Jobb
Menetek	Unified National Coarse
Info	ft = végigmenetes

Szabványok

ASME	B18.3

Műszaki **specifikációk**

A	0.205
H	0.125
J	0.09375
LT (min.)	0.75
Menetek per hüvelyk	40

Műszaki **rajz**

