FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M7X40

Artikelnummer	01000.070.040
Merk	-
UBB	950351003385
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007285
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M7
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	26
b (min.): L≤125mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	40
P	1
s	11

Technische tekening

