FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M27X260

Artikelnummer	01000.270.260
Merk	-
UBB	950351023599
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010339
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	260 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	260
P	3
s	41

Technische tekening

