FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M30X420

Artikelnummer	01000.300.420
Merk	-
UBB	950351026493
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010728
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	420 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	420
P	3.5
s	46

Technische tekening

