FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M33X190

Artikelnummer	01000.330.190
Merk	-
UBB	950351027632
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010865
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	190 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	190
P	3.5
s	50

Technische tekening

