FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M33X300

Artikelnummer	01000.330.300
Merk	-
UBB	950351028218
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010940
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	300 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	300
P	3.5
s	50

Technische tekening

