FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M36X300

Artikelnummer	01000.360.300
Merk	-
UBB	950351904046
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011237
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	300 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	300
P	4
s	55

Technische tekening

