FABORY

# Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M6X30

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 01010.060.030 |
| Merk | - |
| UBB | 950351042490 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492013309 |
| PKG. van 200 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M6 |
| Lengte | 30 mm |
| Klasse | 8.8 |
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
| Kopsoort | Zeskantkop |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Blank |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| ISO | 4017 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN | 1568 |
| DIN | 933 |
| NF | E25-114 |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| d-D | M6 |
| k | 4 |
| L (mm) | 30 |
| P | 1 |
| s | 10 |

## Technische tekening

