FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M7X40

Artikelnummer	01010.070.040
Merk	-
UBB	950351043712
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013507
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M7
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M7
k	4.8
L (mm)	40
P	1
s	11

Technische tekening

