FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M8X18

Artikelnummer	01010.080.018
Merk	-
UBB	950351044470
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013583
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	18 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	18
P	1.25
s	13

Technische tekening

