FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M8X65

Artikelnummer	01010.080.065
Merk	-
UBB	950351045535
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013699
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	65 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	65
P	1.25
s	13

Technische tekening

