FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M10X55

Artikelnummer	01010.100.055
Merk	-
UBB	950351046863
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013941
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	55
P	1.5
s	17

Technische tekening

