FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M12X16

Artikelnummer	01010.120.016
Merk	-
UBB	950351047770
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014092
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	16 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	16
P	1.75
s	19

Technische tekening

