FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M12X70

Artikelnummer	01010.120.070
Merk	-
UBB	950351048844
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014269
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	70
P	1.75
s	19

Technische tekening

