FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M14X65

Artikelnummer	01010.140.065
Merk	-
UBB	950351050220
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014504
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	65 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	65
P	2
s	22

Technische tekening

