FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M20X180

Artikelnummer	01010.200.180
Merk	-
UBB	950351922022
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015273
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	180 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	180
P	2.5
s	30

Technische tekening

