FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M24X100

Artikelnummer	01010.240.100
Merk	-
UBB	950351056342
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015600
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	100
P	3
s	36

Technische tekening

