FABORY



Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M8X1,00X50

Artikelnummer	01060.080.050
Merk	-
UBB	950351126632
UNSPSC	31161620
EAN	8715492019530
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	960
NF	E25-152
NEN	1555
ISO	8765

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	50
P	1
s	13

Technische tekening

