FABORY



Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M10X1,00X100

Artikelnummer	01061.100.100
Merk	-
UBB	950351131905
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020604
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	960
ISO	8765
NEN	1555
NF	E25-152

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	100
P	1
s	17

Technische tekening

