FABORY



# Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M12X1,25X100

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 01061.120.100 |
| Merk | - |
| UBB | 950351132655 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492020741 |
| PKG. van 50 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M12 |
| Lengte | 100 mm |
| Klasse | 8.8 |
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
| Kopsoort | Zeskantkop |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Blank |
| Draadsoort | Metrisch extra fijne schroefdraad |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| ISO | 8765 |
| NEN | 1555 |
| DIN | 960 |
| NF | E25-152 |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 36 |
| b (min.): L200mm | 49 |
| b (min.): L≤125mm | 30 |
| d-D | M12 |
| k | 7.5 |
| L (mm) | 100 |
| P | 1.25 |
| s | 19 |

## Technische tekening

