FABORY



Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M12X1,25X140

Artikelnummer	01061.120.140
Merk	-
UBB	951351614460
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020789
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-152
ISO	8765
NEN	1555
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	140
P	1.25
s	19

Technische tekening

