FABORY



Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M18X1,50X200

Artikelnummer	01061.180.200
Merk	-
UBB	952351410909
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020970
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-152
NEN	1555
ISO	8765
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	200
P	1.5
s	27

Technische tekening

