FABORY



Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M20X1,50X150

Artikelnummer	01061.200.150
Merk	-
UBB	950351133802
UNSPSC	31161620
EAN	8715492021090
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	150 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	960
NEN	1555
ISO	8765
NF	E25-152

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	150
P	1.5
s	30

Technische tekening

