FABORY

Zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| linkse draad M12X1,25 (LH)

Artikelnummer	01130.120.125
Merk	-
UBB	950355735008
UNSPSC	31161727
EAN	8715492024299
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Klasse	|8|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M12
m	10
P	1.25
s	19

Technische tekening

