FABORY

Zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| linkse draad M33X2,00 (LH)

Artikelnummer	01130.330.200
Merk	-
UBB	950355736337
UNSPSC	31161727
EAN	8715492024435
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Klasse	|8|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M33
m	26
P	2
s	50

Technische tekening

