FABORY

Zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| linkse draad M36X1,50 (≠DIN) (LH)

Artikelnummer	01130.360.150
Merk	-
UBB	950355736410
UNSPSC	31161727
EAN	8715492024442
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Klasse	|8|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M36
m	29
P	1.5
s	55

Technische tekening

