FABORY

Zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| linkse draad M48X3,00 (LH)

Artikelnummer	01130.480.300
Merk	-
UBB	950355737087
UNSPSC	31161727
EAN	8715492024497
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M48
Klasse	|8|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M48
m	38
P	3
s	75

Technische tekening

