FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X95

Artikelnummer	01200.080.095
Merk	-
UBB	951351988690
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025326
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	95 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	95
P	1.25
s	13

Technische tekening

