FABORY



Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X130/S=19

Artikelnummer	01200.120.130
Merk	-
UBB	950351149170
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026088
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

Technische tekening

