FABORY



Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X160/S=22

Artikelnummer	01200.140.160
Merk	-
UBB	950351151614
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026477
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	160 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	160
P	2
s	22

Technische tekening

