FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M18X120

Artikelnummer	01200.180.120
Merk	-
UBB	950351155185
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026996
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	120
P	2.5
s	27

Technische tekening

