FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M20X240

Artikelnummer	01200.200.240
Merk	-
UBB	950351157405
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027313
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	240 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	240
P	2.5
s	30

Technische tekening

