FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X85

Artikelnummer	01200.240.085
Merk	-
UBB	500621730133
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503600
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	85 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	85
P	3
s	36

Technische tekening

