FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X240

Artikelnummer	01200.240.240
Merk	-
UBB	950351160458
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027719
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	240 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	240
P	3
s	36

Technische tekening

