FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X380

Artikelnummer	01200.240.380
Merk	-
UBB	950351161100
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027795
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	380 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	380
P	3
s	36

Technische tekening

