FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X120

Artikelnummer	01200.300.120
Merk	-
UBB	950351163007
UNSPSC	31161620
EAN	8715492028075
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	120
P	3.5
s	46

Technische tekening

