FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M36X100

Artikelnummer	01200.360.100
Merk	-
UBB	953351866645
UNSPSC	31161620
EAN	8715492028365
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	100
P	4
s	55

Technische tekening

