FABORY



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X75/S=17

Artikelnummer	01210.100.075
Merk	-
UBB	950351070699
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030474
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	75
P	1.5
s	17

Technische tekening

