FABORY



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X140/S=19

Artikelnummer	01210.120.140
Merk	-
UBB	950351073586
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030917
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	140
P	1.75
s	19

Technische tekening

